

Coupe manuelle du plastique / multi-couche

TUBE CUTTER 35 MSR / 42 PRO MSR / 42 PRO PVC

Coupe-tube télescopique Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")

Profil du produit

DOMAINES D'APPLICATION

TUBE CUTTER 35 MSR et 42 PRO MSR pour tube de connexion multi-couche, TUBE CUTTER 42 PRO PVC pour tube en PVC

AVANTAGES D'UTILISATION

- Travail en milieux exigus, petit rayon de travail de 123 mm
- Coupe à angle droit et sans copeaux, guidage exact de la partie télescopique
- Déplacement simple et rapide de la zone de travail grâce à l'avance synchronisé pour la rotation
- Manipulation optimale, sans fatigue, grâce à la poignée ergonomique
- Un seul outil pour la coupe et l'ébavurage, ébavureur interne rétractable intégré
- Molette de coupe de rechange disponible dans la poignée

DONNÉES TECHNIQUES

TC 35 MSR:	6 - 35 mm	1/4 - 1.3/8"
TC 42 PRO MSR:	6 - 42 mm	1/4 - 1.5/8"
TC 42 PRO PVC:	6 - 42 mm	1/4 - 1.5/8"



N° 70108

Désignation	mm	Pouce	g	mm	mm	N°
TC 35 MSR	6 - 35	1/4 - 1.3/8"	440	1	10	70108
Molette de coupe de rechange TC 35/42 MSR			19	1	5	070188D

Désignation	mm	Pouce	g	mm	mm	N°
TC 42 PRO MSR	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	510	1	10	70109
TC 42 PRO PVC	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	510	1	4	70072
Molette de coupe de rechange TC 42 PVC			10	3		070028D

PLASTICUT PVC

Pour une coupe rapide, propre et à angle droit de tubes PVC

AVANTAGES D'UTILISATION

- Fast Cut: Coupe rapide avec moins de rotations
- Le boîtier polyvalent permet la coupe de tubes de petits diamètres
- Besoin réduit en place, idéal pour les endroits difficiles d'accès
- Épouse parfaitement le tube, sans déformation grâce à l'auto-verrouillage et à l'auto-ajustage
- Aucun repositionnement nécessaire

- Aucune déformation du tube
- Aucuns résidus de coupe
- Séparation du tube sans effort



Indication du sens de rotation



Fig. PLASTICUT PVC

Contact avec le tube optimisé

Coupe droite



Désignation	mm	N°
PLASTICUT PVC	32 mm	59035
PLASTICUT PVC	40 mm	59042
PLASTICUT PVC	50 mm	59050
Lames de rechange en plastique de type A (3 utés), 10 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm		59000

Consigne d'utilisation :
appliquez le PLASTICUT + sur le tube, appuyez légèrement et faites alors tourner le PLASTICUT + autour du tube (veuillez toujours respecter le sens de rotation !)